

Garant**WNMG 080404, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252068 HB7130-2
GTIN	4067263290889
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 080404 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7130-2
Forgácstörő	VM
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	6
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Sarokrádiusz	0,4 mm
Tűrés	M
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz