

Garant**CCMT 09T308, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260060 HB7130-2
GTIN	4067263290896
Árucikk kategória	21G

Leírás

CCMT 09T308 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HB7130-2
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Forgácstörő	VS

Cserék / élek száma	2
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Tűrés	M
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz