

Garant**DC.T 11T302, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260458 HB7130-2
GTIN	4067263290933
Árucikk kategória	21G

Leírás

DC.T 11T302 HB7130-2 Minőség: HB7130-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 240 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	bevonattal
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	DCMT11T302
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 m/min

Fogásmélység a _p	0,5 - 2,5 mm
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	VM
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,2 mm
Cserék / élek száma	2
Minőség	HB7130-2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz