

Garant**CCMT 120408, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260066 HB7130-2
GTIN	4067263290902
Árucikk kategória	21G

Leírás

CCMT 120408 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	VS
Bevonat	bevonattal

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Fő felhasználás	M
Tűrés	M
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7130-2
Váltólapka ISO kód	CCMT 120408
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz