

**Garant****CC.T 09T302, Minőség: HB7130-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260148 HB7130-2
GTIN	4067263290919
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CC.T 09T302 HB7130-2 Minőség: HB7130-2  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 240 m/min

## Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Tűrés	M
Cserék / élek száma	2
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácstörő	VM

Váltólapka ISO kód	CCMT09T302
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 240 m/min
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7130-2
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz