

Garant**TCMT 110202, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260950 HB7130-2
GTIN	4067263290988
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 110202 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,2 mm
Cserék / élek száma	3
Minőség	HB7130-2
Szerszámanyag	Keményfém
Váltólapka ISO kód	TCMT 110202

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz