

**Garant****TCMT 16T308, Minőség: HB7130-2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260958 HB7130-2
GTIN	4067263291008
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

TCMT 16T308 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 270 m/min**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	TCMT 16T308
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	HB7130-2
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,

Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 270 m/min
Cserék / élek száma	3
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz