

Garant**TCMT 110208, Minőség: HB7130-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260954 HB7130-2
GTIN	4067263290995
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 110208 HB7130-2 Minőség: HB7130-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 270 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	VS
Cserék / élek száma	3
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 m/min
Szerszámanyag	Keményfém
Váltólapka ISO kód	TCMT 110208
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm

Sarokrídusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	HB7130-2
Bevonat	bevonattal
Előtólás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz