


Garant**CNMG 09T308, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250052 HB7140-2
GTIN	4067263290575
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 09T308 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mmElőtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	VS
Szerszámanyag	HM

Minőség	HB7140-2
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T308
Fogásmélység a _p	0,3 - 2,5 mm
Cserék / élek száma	4
Bevonat	bevonattal
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz