


Garant**CNMG 09T304, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250050 HB7140-2
GTIN	4067263290568
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 09T304 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T304
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	M

Forgácstörő	VS
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Minőség	HB7140-2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz