


Garant**CNMG 120404, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250058 HB7140-2
GTIN	4067263290582
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120404 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mmElőtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	4
Minőség	HB7140-2
Bevonat	bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Forgácstörő	VS
Sarokrádiusz	0,4 mm

Szerszáanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz