


**Garant****CNMG 120412, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250160 HB7140-2
GTIN	4067263314936
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 120412 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 200 m/min

## Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 200 m/min
Tűrés	M
Forgácstörő	VM
Minőség	HB7140-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz