


Garant**CNMG 120408, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 250060 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263290599 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

CNMG 120408 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mmElőtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Cserék / élek száma | 4 |
| Fogásmélység a_p | 0,3 - 2,5 mm |
| Forgácsolási feltétel | erősen megszakított |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 70 - 230 m/min |
| Fő felhasználás | M |
| Előtolás f | 0,15 - 0,5 mm/ford, |
| Váltólapka ISO kód | CNMG 120408 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Forgácstörő | VS |
| Minőség | HB7140-2 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Bevonat | bevonattal |
| Szerszámananyag | HM |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |