

Garant**CNMG 09T308, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250152 HB7140-2
GTIN	4067263314905
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 09T308 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7140-2
Forgácstörő	VM
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Bevonat	bevonattal
Cserék / élek száma	4

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T308
Fő felhasználás	M
Tűrés	M
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz