


Garant**CNMG 120416, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 250162 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263314943 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

CNMG 120416 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|--------------------|
| Bevonat | bevonattal |
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 4 mm |
| Előtolás f | 0,1 - 0,4 mm/ford, |
| Minőség | HB7140-2 |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 60 - 200 m/min |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Forgácstörő | VM |
| Tűrés | M |
| Forgácsolási feltétel | erősen megszakított |
| Sarokrádiusz | 1,6 mm |
| Fő felhasználás | M |
| Váltólapka ISO kód | CNMG 120416 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |