

Garant**CNMG 120408, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250158 HB7140-2
GTIN	4067263314929
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Cserék / élek száma	4
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	bevonattal
Minőség	HB7140-2
Fő felhasználás	M
Tűrés	M
Szerszámanyag	HM

Forgácstörő	VM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz