

**Garant****CNMG 160608, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250168 HB7140-2
GTIN	4067263314950
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 160608 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 200 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	VM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Minőség	HB7140-2
Szerszámanyag	HM
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,

Cserék / élek száma	4
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 200 m/min
Tűrés	M
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz