

**Garant****CNMG 160612, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250170 HB7140-2
GTIN	4067263314967
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 160612 HB7140-2 Minőség: HB7140-2  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 200 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Minőség	HB7140-2
Forgácstörő	VM
Tűrés	M

Fő felhasználás	M
Bevonat	bevonattal
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 200 m/min
Váltólapka ISO kód	CNMG 160612
Sarokrádiusz	1,2 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz