

Garant**CNMG 120408, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250322 HB7140-2
GTIN	4067263314974
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120408 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mmElőtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 170 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	VG
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 170 m/min

Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Sarokrádiusz	0,8 mm
Bevonat	bevonattal
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Minőség	HB7140-2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz