

Garant**CNMG 120412, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250324 HB7140-2
GTIN	4067263314981
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120412 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VG
Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 170 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VG
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 170 m/min
Cserék / élek száma	4
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Minőség	HB7140-2
Fogásmélység a _p	1,5 - 6 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Szerszámanyag	Keményfém
Bevonat	bevonattal
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz