

Garant**CNMG 120416, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250328 HB7140-2
GTIN	4067263314998
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120416 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mmElőtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 170 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Bevonat	bevonattal
Minőség	HB7140-2
Sarokrádiusz	1,6 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 160616
Fő felhasználás	M

Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 170 m/min
Cserék / élek száma	4
Forgácstörő	VG
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz