

**Garant****CNMG 160608, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250334 HB7140-2
GTIN	4067263315001
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 160608 HB7140-2 Minőség: HB7140-2  
Forgácstörő: VG  
Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 170 m/min

## Műszaki leírás

Fogásmélység $a_p$	1,5 - 6 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 170 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	HB7140-2

Szerszámanyag	Keményfém
Forgácstörő	VG
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz