

Garant**DNMG 110404, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250652 HB7140-2
GTIN	4067263315032
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 110404 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Szerszámanyag	Keményfém
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	4

Forgácstörő	VS
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Minőség	HB7140-2
Fogásmélység a _p	0,3 - 2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz