

Garant**CNMG 160616, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250338 HB7140-2
GTIN	4067263315025
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 160616 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VG
Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 170 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 170 m/min
Cserék / élek száma	4
Forgácstörő	VG

Minőség	HB7140-2
Szerszámanyag	Keményfém
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz