

**Garant****DNMG 110404, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250752 HB7140-2
GTIN	4067263315070
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 110404 HB7140-2 Minőség: HB7140-2  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 200 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	VM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	4
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB7140-2

Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,5 - 5 mm
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v <sub>c</sub>	60 - 200 m/min
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz