

Garant**DNMG 150608, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250660 HB7140-2
GTIN	4067263315063
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150608 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított

Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Minőség	HB7140-2
Forgácstörő	VS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	M
Bevonat	bevonattal
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz