

Garant**DNMG 150604, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250760 HB7140-2
GTIN	4067263315094
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150604 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás	M
Tűrés	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	Keményfém

Forgácstörő	VM
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HB7140-2
Fogásmélység a _p	0,5 - 5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v _c	60 - 200 m/min
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	DN.G 150604
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz