

Garant**DNMG 150604, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250658 HB7140-2
GTIN	4067263315056
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150604 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Minőség	HB7140-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Sarokrídusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Forgácstörő	VS
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz