


Garant**DNMG 110408, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250754 HB7140-2
GTIN	4067263315087
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 110408 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	Keményfém
Bevonat	bevonattal
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Minőség	HB7140-2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min

Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Váltólapka ISO kód	DN.G 110408
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	VM
Tűrés	M
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a _p	0,5 - 5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz