

Garant**DNMG 150608, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250762 HB7140-2
GTIN	4067263315100
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150608 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	DN.G 150608
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VM

Bevonat	bevonattal
Sarokrídusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Keményfém
Tűrés	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Minőség	HB7140-2
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz