

**Garant****DNMG 110408, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250654 HB7140-2
GTIN	4067263315049
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 110408 HB7140-2 Minőség: HB7140-2  
Forgácstörő: VS  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Minőség	HB7140-2
Váltólapka ISO kód	DNMG 110408
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,8 mm

Forgácstörő	VS
Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 230 m/min
Fő felhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz