

**Garant****SNMG 120412, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251226 HB7140-2
GTIN	4067263315179
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SNMG 120412 HB7140-2 Sarokrádiusz: 1,2 mm  
Minőség: HB7140-2  
Forgácstörő: VM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 200 m/min

## Műszaki leírás

Szerszámanyag	Keményfém
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	SNMG 120412
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	1,2 mm

Cserék / élek száma	8
Forgácstörő	VM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HB7140-2
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 200 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz