

Garant**SNMG 120404, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251222 HB7140-2
GTIN	4067263315155
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120404 HB7140-2 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	VM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	Keményfém
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min

Sarokrídus	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Minőség	HB7140-2
Bevonat	bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz