


Garant**SNMG 120408, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251144 HB7140-2
GTIN	4067263315148
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120408 HB7140-2 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Minőség	HB7140-2
Forgácstörő	VS

Cserék / élek száma	8
Fogásmélység a _p	0,3 - 2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	bevonattal
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz