


**Garant****SNMG 120404, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251142 HB7140-2
GTIN	4067263315131
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SNMG 120404 HB7140-2 Sarokrádiusz: 0,4 mm  
Minőség: HB7140-2  
Forgácstörő: VS  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 230 m/min
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Minőség	HB7140-2
Forgácstörő	VS

Szerszámanyag	Keményfém
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,3 - 2 mm
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz