

**Garant****TNMG 160408, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251434 HB7140-2
GTIN	4067263315193
Árucikk kategória	21G

## Leírás

TNMG 160408 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Minőség	HB7140-2
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonattal
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2 mm
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6

Forgácstörő	VS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 230 m/min
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz