

Garant**VNMG 160408, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251734 HB7140-2
GTIN	4067263315339
Árucikk kategória	21G

Leírás

VNMG 160408 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,05 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VS
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,4 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	M
Minőség	HB7140-2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz