

Garant**WNMG 060408, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251954 HB7140-2
GTIN	4067263315377
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 060408 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Bevonat	bevonattal
Cserék / élek száma	6
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7140-2
Forgácstörő	VS
Szerszámanyag	HM

Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	WNMG 060408
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz