

Garant**WNMG 080408, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251964 HB7140-2
GTIN	4067263315391
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 080408 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	Keményfém
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Cserék / élek száma	6
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	HB7140-2
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Bevonat	bevonattal
Sarokrádiusz	0,8 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz