

Garant**WNMG 080404, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251962 HB7140-2
GTIN	4067263315384
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 080404 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Forgácstörő	VS
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Bevonat	bevonattal
Minőség	HB7140-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Szerszámanyag	Keményfém
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Cserék / élek száma	6
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz