

Garant**WNMG 060408, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252064 HB7140-2
GTIN	4067263315414
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 060408 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	VM
Szerszámanyag	Keményfém
Cserék / élek száma	6
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Bevonat	bevonattal
Fő felhasználás	M

Minőség	HB7140-2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Váltólapka ISO kód	WNMG 060408
Tűrés	M
Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz