

Garant**CC.T 09T304, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260058 HB7140-2
GTIN	4067263315490
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T304 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Bevonat	bevonattal
Forgácstörő	VS
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Tűrés	M
Fő felhasználás	M
Minőség	HB7140-2
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz