

**Garant****WNMG 080408, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	252070 HB7140-2
GTIN	4067263315438
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WNMG 080408 HB7140-2 Minőség: HB7140-2  
Forgácstörő: VM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 200 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 200 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Bevonat	bevonattal
Szerszámanyag	Keményfém
Fő felhasználás	M

Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	HB7140-2
Cserék / élek száma	6
Forgácstörő	VM
Tűrés	M
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz