

Garant**CC.T 060202, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260050 HB7140-2
GTIN	4067263315469
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 060202 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	Keményfém
Tűrés	M
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,2 mm

Minőség	HB7140-2
Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Bevonat	bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Forgácstörő	VS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz