

Garant**WNMG 080412, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252210 HB7140-2
GTIN	4067263315452
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 080412 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VG
Fogásmélység a_p : 1,5 - 6 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 170 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 170 m/min
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Bevonat	bevonattal
Fogásmélység a_p	1,5 - 6 mm
Sarokrádiusz	1,2 mm
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7140-2

Forgácstörő	VG
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Cserék / élek száma	6
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fő felhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz