


Garant**WNMG 080412, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252072 HB7140-2
GTIN	4067263315445
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 080412 HB7140-2 Minőség: HB7140-2

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	VM
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,2 mm
Bevonat	bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	6

Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Minőség	HB7140-2
Szerszámanyag	Keményfém
Tűrés	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz