

Garant**CC.T 09T302, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 260056 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315483 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

CC.T 09T302 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------|
| Szerszámanyag | Keményfém |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 70 - 230 m/min |
| Váltólapka ISO kód | CCMT 09T302 |
| Fő felhasználás | M |
| Minőség | HB7140-2 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Fogásmélység a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Sarokrídusz | 0,2 mm |
| Előtolás f | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Bevonat | bevonattal |
| Forgácsolási feltétel | erősen megszakított |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Forgácstörő | VS |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |