


Garant**WNMG 080404, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252068 HB7140-2
GTIN	4067263315421
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 080404 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 200 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	bevonattal
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	VM
Szerszámanyag	Keményfém
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Tűrés	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 m/min

Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység a _p	0,5 - 4 mm
Cserék / élek száma	6
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Minőség	HB7140-2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz