

Garant**CC.T 060204, Minőség: HB7140-2**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260052 HB7140-2
GTIN	4067263315476
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 060204 HB7140-2 Minőség: HB7140-2
Forgácstörő: VS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 230 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7140-2
Bevonat	bevonattal
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	CCMT060204
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 230 m/min

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	Keményfém
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	M
Forgácstörő	VS
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz