

**Garant****CC.T 120404, Minőség: HB7140-2**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260064 HB7140-2
GTIN	4067263315513
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CC.T 120404 HB7140-2 Minőség: HB7140-2  
Forgácstörő: VS  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 230 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 230 m/min
Tűrés	M
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Minőség	HB7140-2
Forgácstörő	VS
Fő felhasználás	M

Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Bevonat	bevonattal
Szerszámanyag	Keményfém
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz